




POSIRINSER

SOUFFLEUSE À AIR OU À EAU



Les souffleuses POSIRINSER nettoient vos emballages par soufflage d'air (ionisé ou non) ou à l'eau. Elles peuvent être installées en monobloc sur les redresseurs POSIMAT ou être posées en sortie comme machines indépendantes.

Souffleuse à air : les flacons circulent en continu et sont soumis à une phase de soufflage (en option l'air peut être ionisé) puis à une phase d'aspiration des particules.

Souffleuse à eau : les flacons sont d'abord soumis à un processus de nettoyage à l'eau, puis à une phase de pré-séchage à l'air comprimé et enfin une dernière phase de séchage par rideau d'air.

Spécialement conçue pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire.



Description de l'équipement

Flexibilité et temps de **changement de format** manuel réduit. **Rapide, sans outils** (moins de 5 minutes) ni personnel qualifié.

Les fenêtres de la cabine permettent d'observer à l'intérieur de l'équipement à tout moment.

Simplicité de maintenance. L'accessibilité à l'intérieur de la machine facilite les travaux de maintenance et de nettoyage de l'équipement.

Plateau et aspirateurs munis de filtre collecteur de particules pour en permettre l'analyse ultérieure.

Convient aux emballages en plastique vides, de différents types, poids et goulots.

Fabriqué en acier inoxydable AISI-304.


Basse consommation électrique et pneumatique.




Redresseur, modèle ACCESS N-20 avec souffleuse à air RINSER en monobloc



Souffleuse à eau RINSER



*Intérieur souffleuse à air RINSER haute vitesse
Nettoyage de l'intérieur de l'emballage*



*Intérieur souffleuse à eau RINSER haute vitesse
Nettoyage de l'extérieur de l'emballage*